



Kärkipihdit, taivutetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 220mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	713380 220
GTIN	4007582014766
Tuoteluokka	76B

Kuvaus

Malli:

Induktiokarkaistut tarkkuusterät (n. 64 HRC) pianolangoille. Pitkät, soikeakärkiset leuat, joissa on WAVE-profiili herkkiin osiin, kuten kierretankoihin tai johtoihin tarttumista varten. Leuat sisältä uritettu etuosasta. Paksuseinäiset kahvankuoret, **enint. 1000 V, eristys DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.**

Käyttö:

Soveltuu hyvin sähköasennustöihin – napasyvennys parantaa ergonomiaa ja mahdollistaa esteettömän näkymän työskentelyalueelle.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kiiltävät pihdit. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	220 mm
Leuan pituus	65 mm
Kitamuoto	soikeakärkiset, taivutetut
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut tarkkuusterät (kovuus n. 64 HRC)
Leukojen malli	sisäpuolinen uritus
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kiiltävä
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit