



## Työpajan tarkistuslaite SENSOTORK®, Suurin kiristysmomentti: 20Nm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 654250 20     |
| GTIN         | 4018754181148 |
| Tuoteluokka  | 63B           |

### Kuvaus

#### Malli:

#### Kompakti momentinmittauslaite vääntömomenttiavaimille.

Joustava laajentaminen vaihdettavien mitta-anturien ansiosta. Suuri tarkkuus litteiden mitta-anturien ansiosta (alhaiset poikittaisvoimat), mitta-arvojen analysointi ja digitointi tapahtuu välittömästi mitta-anturissa (näytön poikkeama on  $\pm 0,25$  % mitta-arvosta alueen ollessa 20 % – 100 % nimellisarvosta;  $\pm 0,5$  % alueen ollessa 10 % – 20 % nimellisarvosta ja  $\pm 1$  % alueen ollessa 2 % – 10 % nimellisarvosta).

Todella varma, sillä ylimääräinen mittarilukema näyttää varsinaisen vääntömomentin laukeavilla vääntömomenttiavaimilla.

#### Toimituksen sisältö:

Mitta-anturi, jalusta, näyttölaite, näyttölaitteen jalusta, kierrejohto, verkkolaite ja liitäntäkaapeli (1,5 m), asennussarja vaaka- ja pystysuora testausasentoa varten.

### Tekninen kuvaus

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Mitta $h_2$             | 215 mm |
| Mitta $h_1$             | 79 mm  |
| Suurin kiristysmomentti | 20 Nm  |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Mitta b           | 180 mm                            |
| Mitta l           | 180 mm                            |
| Paino             | 6,2 kg                            |
| Nelikulmaliitäntä | 1/4 tuuma                         |
| Mittausalue       | 0,4 – 20 Nm                       |
| Energiansyöttö    | Verkkokäyttöinen                  |
| Kiristysuunta     | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
| Liitäntä          | USB-liitäntä                      |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja   |
| Kalibrointi       | O4                                |
| Tuotetyyppi       | Kalibrointi- ja säätölaite        |

## Palvelut

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm           | 020140 400/2      |
| DAkS-kalibrointi molemmin puolinVääntömomentin tarkistuslaite/-anturi Suurin kiristysmomentti 0,1-1100/2 Nm | 020150 0,1-1100/2 |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Mitta-anturi Suurin kiristysmomentti 20 Nm | 654255 20 |
|--|-----------|