

Garant**Jyrsintappi, KM, Tyyppi: AF0627****Tilaustiedot**

Tilausnumero	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Pursejyrsintäpuikko**, mukana ohjauspinta ilman kärkileikkausta.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Huomautus:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min^{#1}

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Varren Ø	6 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu

Kokonaispituus	60 mm
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Ohjauspinnallinen lieriö
Pään pituus	27 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi