

Garant**Pienoisnukkalaikka, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566995 150
GTIN	4045197888822
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Puristettu kuituhuopa ja hartsisidoksinen hiomarae mahdollistavat **poiston ja viimeistelyn samalla kertaa.**

Käyttö:

Tasojen ja särmien työstöön kulmahiomakoneilla (suositeltu kierrosluku 6000 min⁻¹). **Keskikova malli, suurempi hankaavuus ja särmän kestävyys.** Yleiseen purseenpoistoon, kevyeen aineenpoistohiontaan ja pinnan viimeistelyyn.

suurin sallittu kehänopeus: 60 m/s

Porauksen Ø: 22,23 mm

Hienousaste: keskikova

Kovuusaste: keskikova

Porauksen Ø: 22,23 mm

Malli: 6 A medium

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Rakeistus-vertailu	150
Suosittelun kierrosluku	6000 min ⁻¹

Porauksen Ø	22,23 mm
Kovuusaste	keskikova
Hienousaste	keskikova
Malli	6 A medium
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

