

**Garant****Tarkkuus-korkeuspiirrotuslaite luupilla, Piirtokorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	443450 300
GTIN	4045197889904
Tuoteluokka	41F

**Kuvaus****Malli:**

Vakaa jalusta, jossa on hiottu tukipinta ja likaurat. Ergonominen, mukava muovisuojaus, Santoprene-pinnoite. Parallaksiton lukema, hienojakoinen, korkeakontrastinen skaalaus. Lisäluuppi helpottaa luettavuutta. Kaikki asteikko-osat on mattakromattu heijastamattomiksi. Lisäksi hienosäätö ja lukitusruuvi. Litteä, kovametallivahvisteinen piirtokärki helppoon piirtämiseen myös kapeissa urissa, vaihdettava. Piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen, joten piirtomitat voidaan siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Taitettava ja irrotettava suojuus ehkäisee työtaturmia.

**Standardi:**

Vakaa jalusta, jossa on hiottu tukipinta ja likaurat. Ergonominen, mukava muovisuojaus, Santoprene-pinnoite. Litteä, kovametallivahvisteinen piirtokärki helppoon piirtämiseen myös kapeissa urissa, vaihdettava. Piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen, joten piirtomitat voidaan siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Taitettava ja irrotettava suojuus ehkäisee työtaturmia. Lisäksi hienosäätö ja lukitusruuvi. Lisäluuppi helpottaa luettavuutta. Kaikki asteikko-osat on mattakromattu heijastamattomiksi.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana piirtokärki nro 444010 koko 75.

**Tekninen kuvaus**

Piirtokorkeus	300 mm
virheraja	0,05 mm
Jalustan mitat - pituus	165 mm
Mittauspylvään poikkipinta	30×12 mm
Nonius	1/50 mm
Jalustan mitat - leveys	110 mm
Kalibrointi	E1
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

## Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia, Pituus: 75mm	444010 75
---	-----------