


Garant**TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201307 4,8
GTIN	4045197929983
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjäähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 13 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 21 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 4,6 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	13 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HE, h6
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	30 astetta
Kokonaispituus L	57 mm

Terän Ø D _c	4,8 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,025 mm
HammaslukuZ	2
Kavennuksen Ø D ₁	4,6 mm
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren Ø D _s	6 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	21 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin