

NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC120, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 574490 12 |
| GTIN | 4013349787132 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat **piikarbidikuulat**. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee **pinnoista tasaisesti hiottuja** laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min⁻¹, kontaktaika 20 – 40 sekuntia.

Huomautus:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Työskentelypituus L ₃ | 60 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 13 mm |
| Sopii reiän halkaisijalle | 11,1 - 12 mm |
| varren Ø D _s | 3,6 mm |
| Sarja | NOVOFLEX-B |
| Helamateriaali | Piikarbidi |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC |
| Rakeisuus | 120 |
| Suosittelut kierrosluku | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Sisäharja |

Tarvikkeet

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 20 l

084205 20

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 5 l

084205 5

Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytönUV 80 Sisältö 0,25 l

084205 0,25