

Garant
TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	201307 9
GTIN	4045197930170
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 19 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 32 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 8,8 mm

Kokonaispituus L: 72 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm
Terän pituus L_c	19 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Varren muoto	HB
Toleranssi, nimellis-Ø	e8

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Nousukulma	30 astetta
Kavennuksen $\varnothing D_1$	8,8 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Terän $\varnothing D_c$	9 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	32 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrin