

**Garant****TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202293 14
GTIN	4045197931320
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

**Huomautus:****Seuraajatuote nrolle 202320.****Tekninen kuvaus**

Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	38 mm
Terän pituus $L_c$	26 mm
Varren muoto	HB
Kavennuksen Ø $D_1$	13,8 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren Ø $D_s$	14 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Terän $\varnothing D_c$	14 mm
HammaslukuZ	3
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu