

**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 2,5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	202307 2,5
GTIN	4045197931603
Tuoteluokka	12X

**Kuvaus****Malli:**Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.**Huomautus:**

Seuraajatuote nroille 202240/202245.

**Tekninen kuvaus**

Nousukulma	45 astetta
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
varren Ø $D_s$	6 mm
Varren muoto	HB
Terän Ø $D_c$	2,5 mm
Terän pituus $L_c$	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	3
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kokonaispituus L	50 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	170 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu rajoituksin	55 m/min	K
Uni	soveltuu rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu		