

**LENOX****Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 102mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	589030 102
GTIN	082472300642
Tuoteluokka	58Z

**Kuvaus****Malli:**

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (Ø alk. 32 mm) – pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän. Sekahammastus 4,5 / 5,5 hammasta tuumalla, vahvistetut hampaat (Tough Teeth).Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 40 mm.Optimoitu pinnoite vähentää lämmönmuodostusta.SPEED SLOT – porakeskiön nopea poisto porrasmaisten syvennyksien ansiosta.

**Käyttö:**

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, jaloteräs, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit). Sopii hyvin myös autonkorin ohuiden peltien poraukseen.

**Suositus:**

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

**Huomautus:**

Kiinnitysvarret ja reikäsahat ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti myytävien bimetallireikäsahojen kanssa, paitsi Bosch SDS:n kanssa. Porakruunut kivelle, katso nro 788000. Kovametallipyöräjärsimet teräkselle, katso nro 118400, 118500, 119000.

## Tekninen kuvaus

suositeltu kierrosluku alumiini	120 min <sup>-1</sup>
Halkaisija	102 mm
suositeltu kierrosluku INOX	40 min <sup>-1</sup>
suositeltu kierrosluku teräs	85 min <sup>-1</sup>
Hammasta/tuuma	4,5 / 5,5
Tuotetyyppi	Reikäsaha

## Tarvikkeet

Keskiöpora, KM-terä, Tyyppi: 6KT	589432 6KT
HSS-keskiöpora, Tyyppi: 6KT	589430 6KT
Kiinnitysvarsi, Tyyppi: 210S	589310 210S
Kiinnitysvarsi, Tyyppi: 210L	589310 210L