

**Strato-tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 400×80×127****Tilaustiedot**

Tilausnumero	590670
GTIN	9003176652784
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Erityiskäsitelty jalokorundi **seostamattomien ja vähän seostettujen karkaisemattomien terästen työstöön.**

Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

**Käyttö:**

Karkeahiontaan (rouhintaan).

**Erittely:**

**F13A46HH11V - Strato steel low alloyed.**

**Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 7

Syvennyksen syvyys G 2: 15 mm

## Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Tasohionta
Hioma-aineen lyhenne	A
Muoto	7
Laikan Ø D	400 mm
Laikan leveys T	80 mm
Tuotenimen määrite	400×80×127
Reiän Ø H	127 mm
Syvennyksen Ø P	190 mm
Syvennyksen syvyys F 1	15 mm
Syvennyksen syvyys G 2	15 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		