


**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 125×20×32, Tyyppi: C800****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596100 C800
GTIN	9003170100168
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Joustavasti sidotut viimeistelylaikat, erittäin pehmeät. Suurin kehänopeus 25 m/s.

Käyttö:

Terien hiontaan, kiillotukseen, efekihiontaan ja hienoon purseenpoistoon. Kiinnityslaipan halkaisijan on oltava vähintään 2/3 laikan halkaisijasta.

Erittely:

PU-sidottu piikarbidi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	erittäin hieno
Rakeisuus	800
Hioma-aineen lyhenne	SiC

suurin sallittu kehänopeus	25 m/s
Koostumus	PU-sideaineinen piikarbidi
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	125×20×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm	596000 32
---	-----------