


**Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 125×20×32, Tyyppi: SC80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin**, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

**Käyttö:**

Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkalujen teroittamiseen.

**Erittely:**

**Piikarbidi** vihreä, kovuusaste J.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

**Huomautus:**

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Hienousaste	hieno

Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	25 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	20 mm
Kavennusrenkaan sisä-Ø	16 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	125×20×32
Reiän Ø H	32 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka

## Tarvikkeet

Keskiö rengassarja Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm	596000 32
---	-----------