

**CBN-kuppihiomalaikka H×S×K (mm), 125×40×20, Tyyppi: B126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597260 B126
GTIN	9003176418540
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Työkaluhiomalaikat, CBN-pinnoite keinohartsipohjalla takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hiomatehon. Rungon kerrosmainen rakenne alumiinista/yhdistelmäaaleista takaa hyvän värinänvaimennuksen ja tasaisen hionnan. Tasaiset hiontatulokset ja hyvä pinnanlaatu. Hieno pinnan laadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: B126C75B AMIGO-HSS.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa.

Runsasseosteisten (HSS-)työkalu- ja hiiletysterästen sekä stelliitin hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	B126
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Koostumus	B126C75B AMIGO-HSS
Hioma-aine	Kuutiohilainen boorinitridi

Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Muoto	11V9
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	125×40×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		