



Timanttioikaisin - lieriömäinen, Timanttipaino: 0,4kt



Tilaustiedot

Tilausnumero	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan **kertakäyttöisiä**, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista). Kertakäyttöinen **yksijyväinen** timanttioikaisin.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2×D) ehkäisevät värinäongelmia. Suorille, **lievästi koverille ja kuperille** hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, **sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan**. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

Tekninen kuvaus

Hiomalaikkamitoille	Ø 125 × 30–Ø 250 × 15 mm
Timanttipaino	0,4 kt
Kokonaispituus L	80 mm
Oikaisintyyppi	Yksirae
Pään Ø D ₁	8 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Oikaisimet

