

Garant**CNGA 120412, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255418 G
GTIN	4045197895240
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

2-teräinen varustus.

Kuvaus:

Uudentyyppinen CBN, jossa on tasapainoinen yhdistelmä kulumisenkestoa ja murtolujuutta yleiseen käyttöön ruostumattomalla teräksellä jopa 67 HRC yhdistettynä eritysmalliin.

Käytettäväksi sekä tasaisessa että kevyesti ja voimakkaasti hakkaavassa leikkuussa.

Nirkon säde: 1,2 mm

Laji: BU7220

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 140 m/min

Lastuamissärmän malli: G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm
Lastuamissärmän malli	G
Nirkon säde	1,2 mm

Laji	BU7220
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 140 m/min
Lastuava aine	CBN
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		