

Garant
XOMT060310ZZER, HB4430, Tyyppi: TI


Tilaustiedot

Tilausnumero	212842 TI
GTIN	4045197942593
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:

 Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

 Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 2 mm

 Syöttö f_z / hammas: 0,5 mm

Teränpaksuus S: 3.18 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,5 mm
tyyppi	Ti
Nirkon säde	1 mm
Teränpaksuus S	3.18 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT060310ZZER
Laji	HB4430
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		