


Garant**XDMW090416ZDSR, HB4715, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212877 HART
GTIN	4045197943132
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 3 mmSyöttö f_z / hammas: 0,8 mm

Teränpaksuus S: 4.76 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,8 mm
tyyppi	HART
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	4.76 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMW090416ZDSR
Laji	HB4715
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,7 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	110 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	50 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		