

Garant**XDMT120516ZDSR, HB4030, Tyyppi: ST1400**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 3 mmSyöttö f_z / hammas: 1,2 mm

Teränpaksuus S: 5.56 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	1,2 mm
tyyppi	ST400
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	5.56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMT120516ZDSR
Laji	HB4030
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	1,3 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		