

**Garant****CCGW 120404, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265421 G
GTIN	4045197895561
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Malli:**

2-teräinen varustus.

Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: BU7220

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmSyöttö  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 160 m/min

Lastuamissärmän malli: G

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,04 - 0,12 mm/kierr,
Lastuava aine	CBN
Lastuamissyvyys $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 160 m/min

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	BU7220
Lastuamissärmän malli	G
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		