


**Garant**
**XDMW120516ZDSR, HB4715, Tyyppi: HART**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212891 HART
GTIN	4045197943194
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Säätösäde, kun  $a_{p\max}$ : 3 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,9 mm

Teränpaksuus S: 5.56 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,9 mm
tyyppi	HART
Nirkon säde	1,6 mm
Teränpaksuus S	5.56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDMW120516ZDSR
Laji	HB4715
Lastuava aine	KM

suositeltu työstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2 mm
Säätösäde, kun $a_{p\ max}$	3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	110 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	80 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	50 m/min	H
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		