

**Garant****CCGW 09T302, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265412 G
GTIN	4045197895530
Tuoteluokka	21H

**Kuvaus****Malli:**

2-teräinen varustus.

Nirkon säde: 0,2 mm

Laji: BU7220

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmSyöttö  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 160 m/min

Lastuamissärmän malli: G

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Lastuamissärmän malli	G

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 160 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CBN
Laji	BU7220
Syöttö f	0,04 - 0,12 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		