

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, niklattu, SK 40 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300515 40
GTIN	4045197945846
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Ballufchip-poraus.

GARANT –

- **hyvin tasainen käynti kovasorvattujen varsien ja tasapainotuksen G2,5 / 25000 min⁻¹ ansiosta.**
- **optimaalinen korroosionsuoja niklattujen pitojen ansiosta.**
- **suurimmat kiristysvoimat ja tarkkuus GARANT-tarkkuuskiinnitysmutterin avulla.**

Eriyisniklaus.

GARANT –

- **Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min⁻¹**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).**
- **Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min⁻¹) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.**
- **Suurennettu läpireikä.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Lastuamisstrategia: HSC
Kiinnitysalue: 3 - 26 mm
Ulko-Ø D: 63 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 40
Varamutteri HOLEX nro 309580: 40

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	3 - 26 mm
ER-kiristysholkeille	40
Ulko-Ø D	63 mm
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	40
Varamutteri HOLEX nro 309580	40
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
---	-----------