

Garant

Jyrsinpään pidin High-Performance värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareivät, SK 50 A = 300, Tuurnan Ø d 1: 22mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	301104 22
GTIN	4045197946232
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**

Etu:

Erytisesti kiinnikkeisiin mukautettu SM-ydin mahdollistaa pitemmilläkin ulkonemilla optimaaliset lastuamistulokset:

- **Ajansäästö maksimaalisilla lastuamisparametreilla.**
- **Tasainen käynti ja siksi täydellinen pinnanlaatu.**
- **Kustannussäästö työkalun pitemmän käyttöiän ansiosta.**
- **Konekaran suojaus värinäältä.**

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Tasapainotusluokka G 6,3, riippuen maksimaalisesta käyttökiertoaluvusta.
Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosnopeus $n_{\text{maks.}}$	5500 min ⁻¹
Jyrsintuurnan pituus L_4	19 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 300
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna