



Erittäin tehokas sivuleikkuri TwinForce®, kiillotettu, kahvakuorilla, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	723180 180
GTIN	4003773074779
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty nivel, jossa epäkeskinen kaksoisnivele rakenne.

Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Etu:

Ylivoimainen sivuleikkuri, joka vaatii 50 % vähemmän voimaa verrattuna tavallisiin samankokoisiin sivuleikkureihin. Jälkiasetettu leikkuu vähentää voiman tarvetta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	5,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	3,2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	3 mm
Valmistajamerkintä	TwinForce
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	kyllä
päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit