


**Garant****Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: VDI40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

**Erikoistarvike:**

Vaihdettavat päät nro 320625.

**Huomautus:**

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Sopii värikoodiin	K12

Ø d	40 mm
Työkappaleen paino	300 kg
Hyötypituus L <sub>1</sub>	60 mm
Kokonaispituus L	123 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Rungon Ø D	44 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
Joustoliike	3 mm
Sovitin	VDI 40
Tuotetyyppi	Keskityskärki