

Garant**Varsijyrsin, täyskovametalli, TiAlN, Ø e8 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202815 20
GTIN	4045197948113
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Yleiskäyttöinen tehopinnoite.**Tekninen kuvaus**

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,12 mm
Nousukulma	35 astetta
Terän Ø D_c	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	135 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Hammasluku Z	4
varren Ø D_s	20 mm
Terän pituus L_c	60 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu rajoituksin		