

Garant**Varsijyrsin, täyskovametalli, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202815 8
GTIN	4045197947758
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Yleiskäyttöinen tehopinnoite.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
HammaslukuZ	4
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,07 mm
Nousukulma	35 astetta
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,045 mm
Kokonaispituus L	100 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L _c	32 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	280 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu rajoituksin	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu rajoituksin		