


LINDSTRÖM

**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, koverretut leuat, teräväpäinen, KW,  
Kokonaispituus: 135mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726060 135
GTIN	7314150103119
Tuoteluokka	73M

**Kuvaus****Malli:**

Litettä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Tarkasti säädettävän nivelruuvien ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti. **ESD-kelpoiset**, ergonomiset **2K**-kahvankuoret. Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten kaikki voima kohdistuu leikkuuseen.

**Raaka-aine:**

Huipputehokasta kuulalaakeriterästä, muottiintaottu, mustattu.

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,1 - 0,8 mm
Pään leveys	10,5 mm
Kokonaispituus	135 mm
Terien pituus	10 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	Huipputehokasta kuulalaakeriterästä
Pään muoto	terävä
Kahva	2K-kahvankuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
säädettävä tarkkuusruuvinivel	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit