

**Garant****Varsijyrsin, täyskovametalli, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	202825 6
GTIN	4045197948151
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

**Yleiskäyttöinen tehopinnoite.**

## Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	4
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Varren muoto	HB
Terän pituus L <sub>c</sub>	30 mm
Nousukulma	35 astetta
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,07 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu rajoituksin	210 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu rajoituksin	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu rajoituksin	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu rajoituksin		