

Garant**DNMG 150408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min

Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 6 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä