

**Garant****GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM erikoispitkä muoto B 6HX, AlTiX, M: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131770 M14
GTIN	4045197901361
Tuoteluokka	111

**Kuvaus****Malli:**

**Universal-kierretappi**, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.**
- **Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.**
- **Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.**

Varsi DIN 376.

**Etu:**

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapäääsisissä paikoissa.

**Tekninen kuvaus**

Kierretyyppi	M
Kierteen syvyys	42 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	Tehdasnormi
Lastuava aine	HSS E PM
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Alkureiän Ø	12 mm
Kierteennousu	2 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm

Kierteen Ø	14 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen koko	M14
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Pinnoitus	ALTiX
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
GG(G)	soveltuu	16 m/min	K
CuZn	soveltuu	16 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		