

**Garant****GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 8X0,75****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132905 8X0,75 |
| GTIN         | 4045197900944 |
| Tuoteluokka  | 11I           |

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT Master Tap Universal -kierretappi**, suunniteltu käytettäväksi monissa eri materiaaleissa, hyvä prosessivarmuus.

- **HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.**
- **Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.**
- **Erytisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.**

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kierteen syvyys         | 24 mm      |
| Standardi               | DIN 374    |
| Kokonaispituus L        | 80 mm      |
| Alkureiän Ø             | 7,2 mm     |
| Lastuava aine           | HSS E PM   |
| Kierteen Ø              | 8 mm       |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |
| Kierteennousu           | 0,75 mm    |
| Lastu-urien määrä       | 3          |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Terien lkm Z            | 3          |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kierretyyppi          | MF                                      |
| Kierteen koko         | M8×0,75                                 |
| Pinnoitus             | AlTiX                                   |
| Kylkikulma            | 60 astetta                              |
| Kierrenormi           | DIN 13                                  |
| Etuviiste             | B                                       |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys          | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3xD läpireiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                   |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas            | vihreä                                  |
| Sarja                 | Master Tap                              |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu | 30 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu | 35 m/min       | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu | 20 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 25 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 12 m/min       | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 8 m/min        | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 10 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu | 8 m/min        | M         |

|                |          |          |   |
|----------------|----------|----------|---|
| GG(G)          | soveltuu | 20 m/min | K |
| CuZn           | soveltuu | 20 m/min | N |
| Uni            | soveltuu |          |   |
| Öljy           | soveltuu |          |   |
| märkä enintään | soveltuu |          |   |