



Työntömitta, Mittausalue: 300 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415195 300
GTIN	4045197956620
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittaussleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Lukitusruuvi. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussleukojen päät sisämittauksiin.

kaikki osat: Karkaistu

Standardi: DIN 862

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,05 mm

Jaotus: 1/20 mm

virheraja: 0,05 mm

Leukapituus: 90 mm

Sisämittauskärjen Ø: 10 mm

Paino: 0,44 kg

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Paino	0,44 kg
virheraja	0,05 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,05 mm

Kalibrointi	A1
Leukapituus	90 mm
Jaotus	1/20 mm
Standardi	DIN 862
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	011030 300
DAkS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	011050 300
Merkintä lasermerkinnät Tyyppe	018940