

LINDSTRÖM

**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, FW, Kokonaispituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726000 150
GTIN	7314150111534
Tuoteluokka	73M

**Kuvaus****Malli:**

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63–65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti. **ESD-kelpoiset**, ergonomiset **2K**-kahvankuoret. Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten kaikki voima kohdistuu leikkuuseen.

**Raaka-aine:**

Huipputehokasta kuulalaakeriterästä, muottiintaottu, mustattu.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	150 mm
Pään leveys	16 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,4 - 2 mm
Terien pituus	16 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	FW
Raaka-aine	Huipputehokasta kuulalaakeriterästä
Pään muoto	ovaali
Kahva	2K-kahvankuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (63 – 65 HRC).
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
säädettävä tarkkuusruuvinivel	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit