



## Monitoimi-tehosivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 180mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	728790 180
GTIN	4007582006488
Tuoteluokka	76B

### Kuvaus

#### Malli:

Induktiokarkaistut tarkkuusterät (kovuus n. 64 HRC) pianolangalle. Tarkkuuskuorintareiät yksisäikeisille (massiivisille) johtimille 1,5 ja 2,5 mm<sup>2</sup>. Tarkka puristuslaite johtojen päätyholkeille 1,5 ja 2,5 mm<sup>2</sup>. Murtoterä messinki- ja kupariruuviin M3,5 ja M4 leikkaamiseen. Taivutuslaite suurien kuparijohdinten, Ø 4, 5 ja 6 mm, silmukoiden taivuttamiseen. Paksuseinäiset kahvankuoret, **enint. 1000 V, eristys DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.** Hyvä leikkuu- ja puristuskyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.

#### Käyttö:

Soveltuu hyvin sähköasennustöihin – napasyvennys parantaa ergonomiaa ja mahdollistaa esteettömän näkymän työskentelyalueelle.

#### Raaka-aine:

Erikoistyökäkaluterästä, pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø	2 mm
Johdinten Ø:n kuorintaan	1,5 mm
Johdinten Ø:n kuorintaan	2,5 mm
Liitinholkeille	1,5 mm <sup>2</sup>
Liitinholkeille	2,5 mm <sup>2</sup>
Paino	270 g

taitettu pää	25 astetta
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
pihtien pinta	kiiltävä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit