



TKM-jyrsin, TiAlN, Ø DC: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	203618 16
GTIN	4045197958839
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Hiontaan. Erikoismuoto lastujen optimaaliseen poistoon. **Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.** Erittäin vahva rakenne vahvistetun teräosan ansiosta.

Tekninen kuvaus

Nousukulma	45 astetta
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Terän Ø D _c	16 mm
varren Ø D _s	16 mm
Terän pituus L _c	32 mm
HammaslukuZ	6
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	92 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,089 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	70 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	60 m/min	H
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------