



Kuoriva sivuleikkuri VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	728780 160
GTIN	4003773040279
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Induktiokarkaistut tarkkuusterät (kovuus n. 60 HRC) pehmeille langoille. Tarkkuuskuorintareiät yksisäikeisille (massiivisille) johtimille 1,5 ja 2,5 mm². Paksuseinäiset kahvankuoret, **enint. 1000 V, eristys DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.**

Käyttö:

Soveltuu hyvin sähköasennustöihin.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	160 mm
Johdinten Ø:n kuorintaan	1,5 mm ²
Johdinten Ø:n kuorintaan	2,5 mm ²
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit