



Elektroninen momentti-tarkistusavain, Suurin kiristysmomentti: 850Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	655360 850
GTIN	2050001023186
Tuoteluokka	66E

Kuvaus

Malli:

Kestävä tarkistusavain, jossa vaihdettava räikkä ja kompakti näyttö- ja käyttöyksikkö. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla **kuuluvasti ja näkyvästi**. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.

Muisti: 999 mittausarvoparia.

Virtalähde: NiMH-akut, käyttöaika 20 h, latausaika 3,5 h. **Mittayksiköt:** Nm, lbfft, kgfm.

Käyttö:

Nopeaan **ruuvausten tarkistamiseen**.

Ruuvausta jatketaan määritetyn kulman verran. Tarvittavasta vääntömomentista (T_w) lasketaan ja ilmoitetaan automaattisesti ruuvauksen alkuperäinen kiristysmomentti (T_A , vastaa T_B :tä).

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Latauslaite, käyttöohje saksaksi ja englanniksi.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 655265 (RS232C – USB).

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	850 Nm
Vääntönelikulma	1 tuuma
Paino	5140 g
Näyttötarkkuus	1 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 1 %
Vääntömomenttialue	170 - 850 Nm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Sarja	CTB2-G
Näyttö	digitaalinen
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbfft
Lukema valittavissa	lbfin
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Laukaisuarvon asetus	digitaalinen, säädettävä
Liitännämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	1398 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Palaute	osoittava
Laukaisuperiaate	Sähkömekaaninen laukaisu
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kokonaispituus L	1565 mm
Kalibrointi	O3
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tiedot tallennettavissa	kyllä
mittaustekniikka	elektroninen

Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen
Paristotyyppi	LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020030 1000/2

Tarvikkeet

Tiedonsiirtokaapeli	655265
---------------------	--------