

**HOLEX**

## Vääntömomenttiavain, jossa asteikkomittakello, Suurin kiristysmomentti: 100Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	655520 100
GTIN	4045197549945
Tuoteluokka	62E

### Kuvaus

**Malli:**

Yksivartinen ja kapearakenteinen, selkeälukuinen asteikkomittakello. Runko kokonaan terästä, kromattu; kiinteä nelikulma vaihtohylsulle.

**Mittayksiköt:** Nm Pitävä 2-komponenttikahva.

**Toiminto:**

Saavutettu arvo luetaan työvaiheen aikana mittakellosta, kun taas loppuarvo voidaan säilyttää maksimiosoitimen avulla myöhäisempää lukemista varten.

**Käyttö:**

Ruuvien valvottuun kiristämiseen ja tarkastusmittauksiin.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Käyttötiedot:****Piirustuksen ja kaavan selite:**

$L_1$  = vivun pituus ilman vaihtopäätä

$L_2$  = momenttiavaimen säädetty pistomitta

$L_3$  = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

$L_4$  = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

$T_1$  = asetettava vääntömomentti

$T_2$  = määrätty vääntömomentti

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	100 Nm
Paino	700 g
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Näyttö	analoginen
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	1 Nm
Vääntömomenttialue	20 - 100 Nm
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l <sub>1</sub> ]	271 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Palaute	osoittava
Kokonaispituus L	380 mm
Laukaisuarvon säädettävyys	Ei säädettävissä
Standardi	DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [l <sub>3</sub> ]	307 mm
Lukema valittavissa	Nm
Laukaisuarvon asetus	Maksimiosoitin
Liitântämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Kalibrointi	O3
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	optinen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	020030 400/2

