



Vääntömomenttiavain, peruslaite ilman vaihtopäätä, Suurin kiristysmomentti: 400Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	656510 400
GTIN	4000896026197
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen momenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Erittäin korkea toistotarkkuus, koska laitteessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja ja kulutusosat, kuten painejouset, on esikäsitelty tai lajiteltu. Myötä- ja vastapäivään kiristys mahdollista räikän suuntaa vaihtamalla.

Perusmalli, jossa **vaihtonelikulma** (ilman hylsytyökäluä).

Sopivat hylsytyökäluet nro 657582 - 657950.

Mittayksiköt: Nm

Toiminto:

Avain laukeaa ja antaa merkin (selkeästi kuuluva ääni ja tuntuva värähdys), minkä jälkeen se on heti jälleen käyttövalmis.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tarkkuus:

Näytetystä arvosta **vain myötäpäivään kiristyksessä: ± 2 %**.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Kalibrointi on mahdollista vain myötäpäiväiselle kiristykselle.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	400 Nm
Näyttö	analoginen
Paino	2730 g
Hylsytyökalun kiinnitys	14×18 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	± 2 %
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	2,5 Nm
Vääntömomenttialue	100 - 400 Nm
Lukema valittavissa	Nm
Palaute	irrottava
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	44 mm
Liitäntämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	649 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kokonaispituus L	718 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	693 mm
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kirstysmomentti 1000 Nm	020020 1000
KalibrointiMomenttiavain Suurin kirstysmomentti 400 Nm	020010 400

Tarvikkeet

Kapea räikkäpää, jossa syvennetty suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/8 tuuma	657640 2-3/8
Kapea räikkäpää, jossa syvennetty suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657640 2-1/2