

Garant
TKM-pienoisjyrsin, timantti, Ø DC × L1: 1X20mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	209700 1X20
GTIN	4045197917218
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus
Malli:

Mukana **kristallitimanttipinnoite sp³**. Tiukimpiin **suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksiin** julkisivumateriaaleilla, GFK, CFK ja grafiitti. **Rajoitetut toleranssit takaavat** parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta. **Olakekulma α=16°**.

Toleranssit:

· **Kavennuksen Ø: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Huomautus:

Työkalun projektion a_p pidentyessä on käytettävä vähennystä!

Arvot:

Kokoura: a_p = 0,1 × D × a_{p korj}

Tasaus: a_p = 0,25 × D × a_{p korj}

Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta!

esim.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f _z uranjyrsintään grafiitissa	0,016 mm
Syöttö f _z särmäykseen grafiitissa	0,02 mm
Kavennuksen Ø D ₁	0,95 mm
HammaslukuZ	2
Terän pituus L _c	1,5 mm
varren Ø D _s	4 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	0 / -0,005
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Kokonaispituus L	60 mm
Terän Ø D _c	1 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	20 mm
Nousukulma	30 astetta
Korjauskerroin a _{p korr}	0,08
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N

grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		