



Katkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA, Kiekon Ø: 178mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563406 178
GTIN	9003175253555
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoismalli ei-rautametallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin jne. katkaisuun.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus v_c on enintään 80 m/s.

Erittely:

A30N-BFXA.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	178 mm
Koostumus	A60N-BFXA
Laikan leveys	2 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Muodon kuvaus	suora
Paksuudelle	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	alumiini
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		