

3M**Rouhintahiomalaikka CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Laikan Ø × laikan leveys: 125X4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero

560452 125X4

GTIN

Tuoteluokka

53M

Kuvaus**Malli:**

Rouhintahiomalaikka, jossa **Cubitron™II -tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle**. Erittäin hyvä hiontateho ja pitkä käyttöikä. Vähäinen puristusvoiman tarve vähentää työn rasittavuutta.

Käyttö:

Materiaalinpoistohiontaan ja raskaaseen katkaisuun.

Erittely:**A36S-BF.****Tekninen kuvaus**

Laikan leveys

4,2 mm

Porauksen Ø

22,23 mm

Kiekon Ø

125 mm

Muodon kuvaus

suora

Sarja	Cubitron™ II
Paksuudelle	12,6 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		