

Garant**TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202261 12
GTIN	4045197922571
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se. Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 15 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Nousukulma	30 astetta
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm

Varsi	DIN 6535 HB, h6
HammaslukuZ	3
Terän $\varnothing D_c$	12 mm
Terän pituus L_c	15 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin