

**Garant****TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202261 5,75
GTIN	4045197922472
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

**Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:**

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se. Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 8 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø  $D_s$ : 6 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø $D_c$	5,75 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
HammaslukuZ	3
Kokonaispituus L	45 mm

Terän pituus $L_c$	8 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Varren muoto	HB
Nousukulma	30 astetta
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin