

**Garant****TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202261 16
GTIN	4045197922595
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

**Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:**

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se. Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 18 mm

Kokonaispituus L: 65 mm

varren Ø  $D_s$ : 16 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	3
varren Ø $D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Nousukulma	30 astetta
Terän pituus $L_c$	18 mm

Varren muoto	HB
Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin