

Garant**TKM-pienoisjyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202261 20
GTIN	4045197922601
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Varsi **DIN 6535 HB** mukainen.

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa:

on taloudellisempaa käyttää TKM-pienoisjyrsintä kulumisrajaan saakka kuin jälkihioa se. Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 22 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

varren Ø D_s : 20 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Nousukulma	30 astetta
Terän pituus L_c	22 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,15 mm
Varren muoto	HB
Terän Ø D_c	20 mm

HammaslukuZ	3
Varsi	DIN 6535 HB, h6
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin