



Momenttiruuvitaltta ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 300cNm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 659934 300 |
| GTIN | 4013288102928 |
| Tuoteluokka | 63F |

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva helpottaa vaaditun vääntömomentin välittymistä. **Rapidaptor**-pikavaihtoistukka 1/4 tuuman Bits-kärjille C 6,3- ja E 6,3 -varrella.

Halutun vääntömomentin asetus momentintarkistuslaitteella (nro 654300 – 654460) ja 6-kulm. holkkiavaimella AV7 (tai AV10 koossa 600). **Ruuvitaltta on esisäädetty tehtaalla useimmin tarvittavaan vääntömomenttiarvoon.**

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Laukeamismomenttia ei ole rajoitettu.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|---------|
| asetettu vääntömomentti | 1,2 Nm |
| 1 kierros (360°) vastaa | 20 cNm |
| Suurin kiristysmomentti | 300 cNm |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % |
| Bit-teräistukka | D 6,3 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bit-teräistukka | F 6,3 |
| Vääntömomenttialue | 120 - 300 cNm |
| Vääntömomenttialue | 1,2 - 3 Nm |
| Palaute | irrottava |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Kokonaispituus L | 155 mm |
| Liitântämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma |
| Lukema valittavissa | cNm |
| Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu |
| Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
| Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu |
| Paino | 180 g |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Kalibrointi | O6 |
| Kiristysuunta | Kiristys myötäpäivään |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Irrotussignaali | haptinen |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Valmistajamerkintä | 7400 pre-set, 105 mm |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |

Palvelut

Kalibrointi ja säätöMomenttiruuvinväännin, ilman
asteikkoa Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Tarvikkeet

Sähköinen momenttiruuvinvääntimen tarkistuslaiteTST
Suurin kiristysmomentti 10 Nm

654300 10